




Aufbau Bootsmatratze

EvoPoreHRC Kern



sehr gute Dauerhaltbarkeit, keine Kuhlenbildung (ca. 45 % haltbarer als Kaltschaum)
hochelastisch, atmungsaktiv, leicht (ca. 30 % leichter als vergleichbarer Kaltschaum).

7-Zonen Schnitt Längs- und Querkänäle dadurch bessere punktuelle Druckentlastung.



lösungsmittelfreies verklebtes Mehrschichtsystem dadurch komfortabler als Einschichtschaum.


Lüftungssystem im Kern für besser Durchlüftung



Trikotschlauch als Schutzfunktion ermöglicht leichteres beziehen.

Medicott Velours oder Medicare Doppeltuch mit schweizer Wolle (60°C waschbar)

integrierte Unterlüftung (Lupo) für besser Unterlüftung unter der Matratze und an den Seiten



ausgestatte mit Reißverschluß, somit abnehmbar und 60°C waschbar

Spannbettlaken

Vorteile einfaches Wechseln des Lakens und waschbar bei 60° C
verschiedene Farben zur Auswahl

