




Aufbaubeispiel unsere Bootsmatratze



EvoPoreHRC Kern
sehr gute Dauerhaltbarkeit, keine Kuhlenbildung (ca. 45 % haltbarer als Kaltschaum)
hocheletisch, atmungsaktiv, leicht (ca. 30 % leichter als vergleichbarer Kaltschaum).

7-Zonen Schnitt Längs- und Querkänäle, dadurch bessere punktuelle Druckentlastung.

lösungsmittelfrei verklebtes Mehrschichtsystem, dadurch komfortabler als Einschichtschaum.




Lüftungssystem im Kern für besser Durchlüftung



Trikotschlauch als Schutzfunktion ermöglicht leichteres beziehen.

Medicott Velours oder Medicare Doppeltuch mit schweizer Wolle (60°C waschbar).

integrierte Luftpolstermatte (Lupo) für besser Unterlüftung unter der Matratze und an den Seiten.



ausgestatte mit Reißverschluß, somit abnehmbar und 60°C waschbar.

Spannbettlaken
passgenau für Ihre Matratze und waschbar bei 60° C, verschiedene Farben zur Auswahl.

